

Magnet plat fără filet, SmCo₅, Ø: 20mm



Date comandă

Numărul de comandă	085920 20
GTIN	2050000965203
Clasa articolului	08Q

Descriere

Execuție:

- Rezistent la temperaturi înalte de până la maxim 200 °C.
- Suprafață galvanizată, miez magnetic din samariu-cobalt (SmCo₅).
- Magnet plat ecranat cu forță de prindere de 3 până la 6 ori mai mare în comparație cu magneții feritici.

Aplicație:

Pentru prindere, montare, încorporare prin presare, lipire sau turnare.

Descriere tehnică

Forță de fixare nominală	90 N
Înălțime	6 mm
Ø	20 mm
Materialul suprafeței	galvanizat
Greutate	15 g
Rezistență maximă la temperaturi	200 °C
Materialul miezului magnetic	SmCo ₅
Tip produs	Magnet plat

