



Pânză de ferăstrău alternativ pentru Kasto, Bimetal, Lungime L / dinți per inch: 575/4



Date comandă

Numărul de comandă	171250 575/4
GTIN	7311518114527
Clasa articolului	16D

Descriere

Execuție:

Bimetal BAHCO – O dantură din HSS este sudată cu jet de electroni, în vid, pe o foaie elastică din oțel special. Prin urmare, aceste pânze de ferăstrău dovedesc o **elasticitate extrem de ridicată** la duritate maximă și sunt **foarte rezistente atunci când se lucrează cu avans mare**.

Notă:

Special pentru mașinile Kasto (găurile de fixare excentrice la 38 mm de capătul pânzei).

Important: Respectați obligatoriu indicațiile de utilizare aferente pânzelor de debitat.

Dantură: normal

Lățime: 50 mm

Grosime: 2,5 mm

Ø orificiului de prindere: 10,5 mm

Descriere tehnică

Lungime L	575 mm
Grosime	2,5 mm
Dinți per inch	4
Lățime	50 mm
Ø orificiului de prindere	10,5 mm
Dantură	normal
Materialul sculei	Bimetal
Tip produs	Pânză de ferăstrău pentru mașină

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Aluminiu (cu așchii scurte)	indicat în anumite condiții		
Alu > 10% Si	indicat în anumite condiții		
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 1100 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 1400 N/mm ²	indicat în anumite condiții		
INOX < 900 N/mm ²	indicat în anumite condiții		
GG(G)	recomandat		
CuZn	recomandat		
Uni	recomandat		
Umiditate maximă	recomandat		