

bimos

Scaun rotativ Neon pentru birou, Supertec, cu role, de joasă înălțime, Culoare: BLUE**Date comandă**

Numărul de comandă	965450 BLUE
GTIN	4016849546575
Clasa articolului	96J

Descriere**Execuție:**

Scaun rotativ Neon pentru birou, cu capitonaj care poate fi înlocuit. Elementele capitonajului se prind simplu și se fixează cu un clic. Cu opțiuni ergonomice de reglare: Tehnică pentru sincronizare cu reglarea greutateii, reglarea înălțimii scaunului cu ajutorul arcului sub presiune, reglarea gradului de înclinare a scaunului, reglarea scaunului în adâncime, reglarea înălțimii spătarului. Cu bandă Flex de jur împrejur, în diverse culori.

Supertec este confortabil, moale, lasă aerul să circule, extrem de rezistent, ușor de curățat și rezistent la alunecare. Datorită microblindajului, îmbină avantajele materialului textil și ale spumei poliuretanică.

Standard:**DIN 68877****Accesorii opționale:**

Pereche de brațe multifuncționale Cod 965455.

Descriere tehnică

Suport lombar	da
---------------	----

Execuția cadrului	Picior în formă de stea cu 5 brațe
Execuția piciorului în stea	Set de role
Culoarea materialului scaunului	negru
Mecanică sincron	da
Lățimea scaunului	470 mm
Execuția rolelor	Role moi cu frână pentru podele dure, dependente de sarcină
Înălțimea spătarului	570 mm
Pereche de brațe adaptabile	da
Serie	Neon
Egalizarea înălțimii Tip	Manetă pentru reglare pe înălțime
Reglarea spătarului cu contact permanent	nu
Materialul suprafeței de așezare	Supertec
Standard	DIN 68877
Materialul piciorului în stea	Aluminiu mat acoperit cu vopsea pulbere
Reglare pe înălțime pentru execuția	Arc cu gaz comprimat
Interval de reglare pe adâncime pentru scaun	420 - 480 mm
Culoarea benzii	albastru
Capacitate portantă scaun	120 kg
Interval de reglare pe înălțime	450 mm
Tip produs	Scaun rotativ pentru birou