

**Bară pentru strunjire de canelare, pe stânga, Ø cozii DS: 25mm****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 278024 25 |
| GTIN | 4062406381677 |
| Clasa articolului | 22B |

Descriere**Execuție:**

Toate dimensiunile cu doar un singur locaş pentru două lăţimi de canelare (3 mm și 4 mm).
Pentru plăcuțe de profilat Cod 278029 – 278036.

Descriere tehnică

| | |
|--|----------------------------------|
| Ø minim al găurii prelabile D_{min} | 25 mm |
| t_{max} prelucrare interioară | 5 mm |
| Lungimea totală L | 200 mm |
| Şurub | 279816 6 (SW5; 5 Nm) |
| Decalaj central L_3 | 12 mm |
| Lungimea activă L_1 a suporturilor retrase | 50 mm |
| Lăţime de canelare w | 3; 4 mm |
| Ø cozii D_s | 25 mm |
| Domeniu de utilizare | degajare radială pe interior |
| Tip de utilizare | pe stânga |
| Răcire interioară | da |
| Este posibilă canelarea axială | da |
| Tip produs | Bară pentru strunjire interioară |

