

Magnet plat fără filet, SmCo₅, Ø: 25mm



Date comandă

Numărul de comandă	085920 25
GTIN	2050000965210
Clasa articolului	08Q

Descriere

Execuție:

- **Rezistent la temperaturi înalte de până la maxim 200 °C.**
- **Suprafață galvanizată, miez magnetic din samariu-cobalt (SmCo₅).**
- **Magnet plat ecranat cu forță de prindere de 3 până la 6 ori mai mare în comparație cu magneții feritici.**

Aplicație:

Pentru prindere, montare, încorporare prin presare, lipire sau turnare.

Descriere tehnică

Materialul suprafeței	galvanizat
Ø	25 mm
Forță de fixare nominală	150 N
Înălțime	7 mm
Rezistență maximă la temperaturi	200 °C
Greutate	22 g
Materialul miezului magnetic	SmCo ₅
Tip produs	Magnet plat

