

Garant**Burghie universale din carbură, Ø burghiului: 3mm****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 787070 3 |
| GTIN | 4062406390846 |
| Clasa articolului | 71C |

Descriere**Execuție:**

Burghiu universal cu **plăcuță din carbură, extrem de ascuțită**, pentru găuriri precise în diverse materiale. Canal elicoidal de volum mare, care permite **transportul rapid al talașului de găurire și al așchiilor**. Coadă din oțel special călit.

Aplicație:

Pentru executarea găurilor în diferite materiale, chiar și într-un singur proces de lucru:

- **Țiglă, beton poros, materiale de construcții ușoare, materiale plastice.**
- **Gresie, ceramică, marmură, sticlă.**
- **Metal și combinații de materiale într-un proces de lucru cum ar fi la montarea ferestrelor sau la armarea betonului.**

Notă:

- **Atenție: A se utiliza doar rotativ (fără percuție)!**
- **Găurire mai rapidă și mai multe găuri la o singură încărcare a acumulatorului, în comparație cu perforatoarele cu percuție.**

Descriere tehnică

| | |
|---------------------------------------|--------------------------|
| Ø burghiului | 3 mm |
| Lungimea totală | 60 mm |
| Lungimea spiralei | 30 mm |
| Materialul sculei | Carbura |
| Utilizare cu percuție / fără percuție | fără găurire cu percuție |
| Coadă tip | Coadă cilindrică |
| Tip produs | Burghiu universal |

