

**Garant****Burghie universale din carbură, Ø burghiului: 10mm****Date comandă**

Numărul de comandă	787070 10
GTIN	4062406390891
Clasa articolului	71C

**Descriere****Execuție:**

Burghiu universal cu **plăcuță din carbură, extrem de ascuțită**, pentru găuriri precise în diverse materiale. Canal elicoidal de volum mare, care permite **transportul rapid al talașului de găurire și al așchiilor**. Coadă din oțel special călit.

**Aplicație:**

Pentru executarea găurilor în diferite materiale, chiar și într-un singur proces de lucru:

- **Țigă, beton poros, materiale de construcții ușoare, materiale plastice.**
- **Gresie, ceramică, marmură, sticlă.**
- **Metal și combinații de materiale într-un proces de lucru cum ar fi la montarea ferestrelor sau la armarea betonului.**

**Notă:**

- **Atenție: A se utiliza doar rotativ (fără percuție)!**
- **Găurire mai rapidă și mai multe găuri la o singură încărcare a acumulatorului, în comparație cu perforatoarele cu percuție.**

**Descriere tehnică**

Lungimea spiralei	80 mm
Lungimea totală	120 mm
Ø burghiului	10 mm
Materialul sculei	Carbura
Utilizare cu percuție / fără percuție	fără găurire cu percuție
Coadă tip	Coadă cilindrică
Tip produs	Burghiu universal

