

**Unitate de întreținere montată din 2 piese, Ø filet interior: 1/2inch****Date comandă**

Numărul de comandă	080015 1/2
GTIN	4047322229692
Clasa articolului	08A

Descriere**Execuție:**

Unitate de întreținere în serie modulară (sistem „multifix”), compusă din reductor de presiune, pulverizator cu vapori de ulei și filtru. Domeniul de reglare 0,5 – 10 bar, presiune de lucru maxim 16 bar, temperatura de lucru maxim 60 °C.

Unitate de întreținere din 2 componente montată, cu reductor de presiune, pulverizator cu vapori de ulei și filtru.

Avantaj:

Unitatea de preparare poate fi adaptată individual, de exemplu cu mai multe regulatoare de presiune (pentru unelte fără ulei), etc.

Aplicație:

Pentru echipamente cu funcționare în intervalul de presiune de până la 16 bari. Compatibile cu produsele CEJN, RECTUS și JWL.

Descriere tehnică

Ø filet interior	1/2 inch
Înălțimea (H)	248 mm
Lungimea totală (L) ca unitate de întreținere din 2 piese	136 mm

Tip produs

Unitate de întreținere

Accesorii

Recipient din policarbonat pentru gresoare Ø sticlei 53 mm

080023 53

Vinclu suport cu 2 șuruburi Tip ZW33

080025 ZW33

Recipient din policarbonat pentru filtre Ø sticlei 53 mm

080024 53