

**Calibru-potcoavă APOLLO, Domeniu de măsurare: 0-50mm****Date comandă**

Numărul de comandă	424915 0-50
GTIN	2050002080850
Clasa articolului	46P

Descriere**Execuție:**

Foarte ușor cu cadru din carbon. Cu vârfuri de măsurare interschimbabile. Măsurare rapidă și cu precizie de repoziționare, datorită pârgheiei de pretensionare.

Livrare:

Calibru-potcoavă, vârfuri de măsurare Ø 3,5 mm, ceas comparator 0,01, cutie de lemn.

Accesorii opționale:

Toate vârfurile palpatoare speciale și de schimb Cod 43 4900 – 4910 se pot folosi cu filet M 2,5. Alte vârfuri palpatoare la cerere.

Descriere tehnică

Domeniu de măsurare	0 - 50 mm
Eroare de toleranță	0,03 mm
Citire	0,01 mm
Tehnică de măsurare	analogic
Ambalaj	Cutie stabilă
Calibrarea	M5
Tip produs	Calibru-potcoavă cu ceas comparator de precizie

