



Suport pentru randalinare Universal, Mărime coadă: 12mm



Date comandă

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 290090 12 |
| GTIN | 4030741689642 |
| Clasa articolului | 29H |

Descriere

Execuție:

Structură modulară: aplicabil universal atât ca execuție pe dreapta, cât și pe stânga.

Știft filetat amplasat în suport pentru corectarea unghiului de așezare.

Știft de rulare din carbură pentru o rezistență mai mare la uzură.

Descriere tehnică

| | |
|---|-----------|
| Lățime coadă | 12 mm |
| Pentru Ø de reducere a moletii d ₃ | 11 mm |
| Înălțime coadă | 12 mm |
| Pentru lățime moletă b | 6 mm |
| Disc de rulare | 299927 1 |
| Pentru Ø moletă d ₁ | 15 mm |
| Pentru Ø gaură moletă d ₂ | 6 mm |
| Gamă de fixare | 3 - 40 mm |

| | |
|--------------------------|---------------------|
| Bolțuri de legătură | 299925 1 |
| Direcție de tăiere | Stânga și dreapta |
| Pentru profil randalinat | RAA 2×AA |
| Tip produs | Sculă de randalinat |

Accesorii

| | |
|---------------------------|----------|
| Bolțuri de legătură Tip 1 | 299925 1 |
| Disc de rulare Tip 1 | 299927 1 |