



## Suport pentru randalinare pe dreapta, Mărime coadă: 10mm



### Date comandă

Numărul de comandă	290094 10
GTIN	4030741660214
Clasa articolului	29H

### Descriere

#### Execuție:

- **Presiune minimă, piesa de prelucrat și mașina sunt supuse unei solicitări mai mici.**
  - **Ax sincron pentru reglarea simplă a suporturilor de randalină și a înălțimilor vârfulor.**
- Știft filetat amplasat în suport pentru corectarea unghiului de așezare.  
Știft de rulare din carbură pentru o rezistență mai mare la uzură.

### Descriere tehnică

Pentru $\emptyset$ de reducere a moletii $d_3$	11 mm
Înălțime coadă	10 mm
Lățime coadă	10 mm
Pentru $\emptyset$ moletă $d_1$	15 mm
Pentru $\emptyset$ gaură moletă $d_2$	6 mm
Disc de rulare	299927 1
Pentru lățime moletă $b$	6 mm

Bolțuri de legătură	299925 1
Gamă de fixare	0 - 15 mm
Direcție de tăiere	Stânga și dreapta
Pentru profil randalinat	RAA 2×AA
Tip produs	Sculă de randalinat

## Accesorii

Disc de rulare Tip 1	299927 1
Disc de rulare Tip 2	299927 2
Bolțuri de legătură Tip 1	299925 1
Bolțuri de legătură Tip 2	299925 2