



## Suport de randalină Universal, Mărime coadă: 10mm



### Date comandă

Numărul de comandă	290200 10
GTIN	4030741663703
Clasa articolului	29H

### Descriere

#### Execuție:

**Structură modulară: Utilizare universală atât ca execuție pe dreapta, cât și pe stânga.**

Știft pentru rolă din carbură pentru o rezistență mai mare la uzură.

Reglare rapidă a sculei cu ajutorul șurubului de ajustare.

Știft filetat amplasat în suport pentru corectarea unghiului de așezare.

### Descriere tehnică

Pentru Ø moletă $d_1$	15 mm
Pentru lățime moletă b	4 mm
Pentru Ø gaură moletă $d_2$	8 mm
Lățime coadă	10 mm
Înălțime coadă	10 mm
Bucșă din carbură, șaibă de acoperire, șurub	299920 5
Gamă de fixare	3 - 50 mm
Direcție de tăiere	Stânga și dreapta
Pentru profil randalinat	RAA 1×BL30°
Pentru profil randalinat	RBR30° 1×AA
Pentru profil randalinat	RAA 1×BR30°

Pentru profil randalinat	RBL30° 1×AA
Pentru profil randalinat	RBR45° 1×BL15°
Pentru profil randalinat	RBL45° 1×BR15°
Tip produs	Sculă de randalinat

## Accesorii

Kit piese de schimb (3 piese), bucușă din carbură, șaibă de acoperire, șurub Tip 5	299920 5
--	----------