



ECO Suport pentru randalinare Universal, Mărime coadă: 10mm



Date comandă

Numărul de comandă	290036 10
GTIN	4030741881053
Clasa articolului	29H

Descriere

Execuție:

Utilizare convențională.

Notă:

Înălțimea vârfulor trebuie să fie reglată.

Descriere tehnică

Înălțime coadă	10 mm
Pentru Ø moletă d ₁	10; 15 mm
Știft de rulare	299911 2
Gamă de fixare	3 - 50 mm
Pentru lățime moletă b	4 mm
Pentru Ø gaură moletă d ₂	4 mm
Lățime coadă	10 mm
Direcție de tăiere	Stânga și dreapta
Pentru profil randalinat	RGV30° 1×GE30°
Pentru profil randalinat	RBL 1×BR
Pentru profil randalinat	RBR 1×BL
Pentru profil randalinat	RGV30° 1×GE30°
Pentru profil randalinat	RGV30° 1×GE30°

Tip produs

Sculă de randalinat