



ECO Suport pentru randalinare Universal, Mărime coadă: 20mm



Date comandă

Numărul de comandă	290036 20
GTIN	4030741881084
Clasa articolului	29H

Descriere

Execuție:

Utilizare convențională.

Notă:

Înălțimea vârfulor trebuie să fie reglată.

Descriere tehnică

Lățime coadă	20 mm
Înălțime coadă	20 mm
Pentru \varnothing moletă d_1	20; 25 mm
Pentru lățime moletă b	8 mm
Pentru \varnothing gaură moletă d_2	6 mm
Gamă de fixare	8 - 200 mm
Știft de rulare	299911 7
Direcție de tăiere	Stânga și dreapta
Pentru profil randalinat	RGV30° 1×GE30°
Pentru profil randalinat	RBL 1×BR
Pentru profil randalinat	RBR 1×BL
Pentru profil randalinat	RGV30° 1×GE30°
Pentru profil randalinat	RGV30° 1×GE30°

Tip produs

Sculă de randalinat

Accesorii

Știft de rulare HSSHSS Tip 1

299911 1

Set de suporturi pentru randalinare ECO Tip 20

290050 20