

HOLEX**Capete de frezat la 90°, cu alezaj, Ø D: 50/5mm****Date comandă**

Numărul de comandă	215717 50/5
GTIN	4062406394981
Clasa articolului	220

Descriere**Execuție:**

Freză unghiulară cu dantură divizată inegal pentru silențiozitate ridicată.

Fără răcire interioară.

Notă:

GARANT Șurubelnița dinamometrică TQ Cod **211750 Ref. 5,0** se va folosi cu tija Cod **674252 Ref. 15IP**.

Descriere tehnică

Ø orificiu prindere	22 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	219812 (15IP; 5,0 Nm)
Plăcuță amovibilă compatibilă	AP.. 16..
Ø tăișului D _c	50 mm
Lungimea totală L _{ges}	40 mm
Număr de dinți Z	5

Tip de coadă	cu alezaj
Unghi de reglare κ	90 grad
Utilizarea frezei	Frezare pe colț
Împărțirea tăișului	inegal
Tip produs	Freză

Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile 10 buc.	219812
--	--------