

**Capete de frezat la 90°, cu alezaj, Ø D: 63/6mm****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 215717 63/6 |
| GTIN | 4062406394998 |
| Clasa articolului | 220 |

Descriere**Execuție:**

Freză unghiulară cu dantură divizată inegal pentru silențiozitate ridicată.

Fără răcire interioară.

Notă:

GARANT Șurubelnița dinamometrică TQ Cod **211750 Ref. 5,0** se va folosi cu tija Cod **674252 Ref. 15IP**.

Descriere tehnică

| | |
|--|-----------------------|
| Plăcuță amovibilă compatibilă | AP.. 16.. |
| Ø orificiu prindere | 22 mm |
| Ø tăișului D _c | 63 mm |
| Număr de dinți Z | 6 |
| Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile | 219812 (15IP; 5,0 Nm) |
| Lungimea totală L _{ges} | 40 mm |

| | |
|---------------------|-----------------|
| Tip de coadă | cu alezaj |
| Unghi de reglare κ | 90 grad |
| Utilizarea frezei | Frezare pe colț |
| Împărțirea tăișului | inegal |
| Tip produs | Freză |

Accesorii

| | |
|---|--------|
| Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile10 buc. | 219812 |
|---|--------|