



Prelungitor pentru tarod cu suprafață HB, Tip: 2



Date comandă

Numărul de comandă	338420 2
GTIN	4045197812223
Clasa articolului	32H

Descriere

Execuție:

- **Model lung, respectiv foarte lung.**
- **Capătul anterior al prelungitorului este profilat ca o bucsă elastică. Tarodul se fixează în bucsa elastică prin strângerea manuală puternică a piuliței de strângere striate.**
- **Transferul momentului se realizează prin intermediul pătratului.**
- **Capătul posterior al prelungitorului este executat conform DIN astfel încât prelungitorul să poată fi prins în capete cu schimbare rapidă pentru tarod sau în bucșe elastice tip ER pentru tarod cu pătrat.**

Coadă h6 cu suprafață Weldon pentru prindere și în mandrine Weldon / mandrine cu strângere rapidă – fretare sau mandrine hidraulice.

Aplicație:

Pentru filetare în locuri inaccesibile, de exemplu în degajări adânci, trepte, margini proeminente ale dispozitivelor, pentru fileturi interioare extrem de adânci sau direct în pereții pieselor turnate.

Notă:

Bucșă elastică hexagonală alternativă pentru fixarea tarodului, disponibilă la cerere.

Descriere tehnică

Prelungitor L ₃	130 mm
Ø prelungitorului D ₃	6 mm
Pentru Ø cozii filetate d ₂	3,5 mm
Prelungitor K ₂	4,9 mm
Pentru Ø nominal al filetului d ₁ DIN 374/376	M4,5 – M5
Pentru Ø nominal al filetului d ₁ DIN 371	M3
Prelungitor L ₂	60 mm

Tip produs

Prelungitor