



Prelungitor pentru tarod cu suprafață HB, Tip: 7



Date comandă

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 338420 7 |
| GTIN | 4045197812407 |
| Clasa articolului | 32H |

Descriere

Execuție:

- **Model lung, respectiv foarte lung.**
- **Capătul anterior al prelungitorului este profilat ca o bucsă elastică. Tarodul se fixează în bucsa elastică prin strângerea manuală puternică a piuliței de strângere striate.**
- **Transferul momentului se realizează prin intermediul pătratului.**
- **Capătul posterior al prelungitorului este executat conform DIN astfel încât prelungitorul să poată fi prins în capete cu schimbare rapidă pentru tarod sau în bucsă elastice tip ER pentru tarod cu pătrat.**

Coadă h6 cu suprafață Weldon pentru prindere și în mandrine Weldon / mandrine cu strângere rapidă – fretare sau mandrine hidraulice.

Aplicație:

Pentru filetare în locuri inaccesibile, de exemplu în degajări adânci, trepte, margini proeminente ale dispozitivelor, pentru fileturi interioare extrem de adânci sau direct în pereții pieselor turnate.

Notă:

Bucșă elastică hexagonală alternativă pentru fixarea tarodului, disponibilă la cerere.

Descriere tehnică

| | |
|---|--------|
| Pentru \varnothing cozii filetate d_2 | 9 mm |
| Prelungitor K_2 | 8 mm |
| Pentru \varnothing nominal al filetului d_1 DIN 374/376 | M12 |
| Prelungitor L_2 | 60 mm |
| \varnothing prelungitorului D_3 | 10 mm |
| Pentru \varnothing nominal al filetului d_1 DIN 371 | M9 |
| Prelungitor L_3 | 130 mm |

Tip produs

Prelungitor