

Garant**Poanson locaș pentru Torx Plus® Ø d = 8 mm, TiN, Profil Torx Plus®: IP15mm****Date comandă**

Numărul de comandă	293015 IP15
GTIN	4062406396589
Clasa articolului	29L

Descriere**Execuție:**

Cu strat de acoperire TiN.

Aplicație:

Pentru producerea de profiluri într-o singură etapă de lucru.

Adaptat pentru:

Portsculă broșare Cod 293020 – 293079.

Notă:

- Dimensiuni și profiluri speciale sunt disponibile la cerere.
- Valori de referință detaliate găsiți în aplicația noastră ToolScout.

Descriere tehnică

Ø găurii prelabile	2,7 mm
Torx® Clătinare diametru exterior	3,3 mm
Materialul sculei	HSS
L	3 mm
Toleranță	+ 0,005 până la +0,02 mm
Profil	Torx Plus®
L ₁	18 mm
Ø d	8 mm

Strat de acoperire	TiN
Tip produs	Sculă pentru mortezat canale și profiluri