

Garant**Poanson locaș pentru Torx Plus® Ø d = 12 mm, TiN, Profil Torx Plus®: IP8mm****Date comandă**

Numărul de comandă	293017 IP8
GTIN	4062406396732
Clasa articolului	29L

Descriere**Execuție:**

Cu strat de acoperire TiN.

Aplicație:

Pentru producerea de profiluri **într-o singură etapă de lucru.**

Adaptat pentru:

Portsculă broșare Cod 293020 – 293079.

Notă:

- **Dimensiuni și profiluri speciale sunt disponibile la cerere.**
- **Valori de referință detaliate găsiți în aplicația noastră ToolScout.**

Descriere tehnică

Materialul sculei	HSS
Torx® Clătinare diametru exterior	2,3 mm
L	2 mm
Ø găurii prelabile	2 mm
Toleranță	+ 0,005 până la +0,02 mm
Profil	Torx Plus®
L ₁	25 mm
Ø d	12 mm

Strat de acoperire	TiN
Tip produs	Sculă pentru mortezat canale și profiluri