

Garant**XDPT 070308 ER, HB7635, Tip: INOX**

Date comandă

Numărul de comandă	212936 INOX
GTIN	4045197812599
Clasa articolului	21A

Descriere

Notă:Valori de referință pentru $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p \max}$

Descriere tehnică

Cod ISO Plăcuță amovibilă	XDPT 070308 SR
Rază de programare la $a_{p \max}$	1,58 mm
Tip	INOX
Rază la colț	0,8 mm
Categorie	HB7635
Materialul sculei	Carbura
Adâncime maximă de așchiere $a_{p \max}$	0,85 mm
Avans f_z per dinte	0,72 mm
Numărul de schimbări / tăișuri	4

Tip produs

Plăcuță amovibilă pentru frezare

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
INOX < 900 N/mm ²	recomandat	150 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	recomandat	110 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	recomandat	45 m/min	S
Umiditate maximă	indicat în anumite condiții		
Uscat	recomandat		