



## Duză HighPressure cu lichid de răcire drept, Filet: G1/8



### Date comandă

Numărul de comandă	319474 G1/8
GTIN	2050002047891
Clasa articolului	33C

### Descriere

#### Execuție:

Pentru o răcire sau o lubrifiere precisă la tăiș sau la evacuarea așchiilor.

**Duză de înaltă presiune** – specială pentru presiuni de până la 80 bar. Poziție unghiulară reglabilă a duzei. Model robust și durabil, din aluminiu.

Duză rotunjită dreaptă, model cu orificii multiple 5 (orificii) × Ø 1 mm.

#### Aplicație:

Pentru utilizare la capete de strunjit statice și antrenate, prin intermediul unui racord filetat.

### Descriere tehnică

Tip	drept
Execuție	Filet
Racord filetat	G1/8
Ø trecere țevă	1 mm
Răcire interioară	da
Tip produs	Duză cu lichid de răcire

