



Duză HighPressure cu lichid de răcire drept, Filet: M10X1



Date comandă

Numărul de comandă	319474 M10X1
GTIN	2050002047884
Clasa articolului	33C

Descriere

Execuție:

Pentru o răcire sau o lubrifiere precisă la tăiș sau la evacuarea așchiilor.

Duză de înaltă presiune – specială pentru presiuni de până la 80 bar. Poziție unghiulară reglabilă a duzei. Model robust și durabil, din aluminiu.

Duză rotunjită dreaptă, model cu orificii multiple 5 (orificii) × Ø 1 mm.

Aplicație:

Pentru utilizare la capete de strunjit statice și antrenate, prin intermediul unui racord filetat.

Descriere tehnică

Tip	drept
Racord filetat	M10×1
Execuție	Filet
Ø trecere țevă	1 mm
Răcire interioară	da
Tip produs	Duză cu lichid de răcire

