



Regulator de presiune 0,5 – 10 bar, Ø filet interior: 1/2inch



Date comandă

Numărul de comandă	080012 1/2
GTIN	4047322129404
Clasa articolului	08A

Descriere

Execuție:

La cerere, unitate de preparare care se assemblează și poate fi extinsă, după preferință, folosind elementele de cuplare.

Unitate de întreținere în serie modulară (sistem „multifix”), compusă din reductor de presiune, pulverizator cu vapori de ulei și filtru. Domeniul de reglare 0,5 – 10 bar, presiune de lucru maxim 16 bar, temperatura de lucru maxim 60 °C.

Avantaj:

Unitatea de preparare poate fi adaptată individual, de exemplu cu mai multe regulatoare de presiune (pentru unelte fără ulei) etc.

Aplicație:

Pentru echipamente cu funcționare în intervalul de presiune de până la 16 bari. Compatibile cu produsele CEJN, RECTUS și JWL.

Descriere tehnică

Înălțimea (H)	248 mm
Ø filet interior	1/2 inch
Valoare debit la o unitate de întreținere din 3 piese	3100 l/min

Lungimea totală (L) ca unitate de întreținere din 3 piese

202 mm

Tip produs

Regulator de presiune