

Garant GREENPLUS

GARANT GreenPlus Inox Care, Conținut (ml sau l): 20**Date comandă**

Numărul de comandă	088005 20
GTIN	4062406403157
Clasa articolului	01L

Descriere**Execuție:**

Certificate NSF. Se recomandă pentru folosirea în industria alimentară.

Curăță, protejează și menajează oțelul inoxidabil, aluminiul, metalele neferoase și plasticul. Îndepărtează sigur și simplu praful, amprentele și uleiurile. Lasă în urmă suprafețe strălucitoare. Canistră 20 l. Dacă este cazul, puteți comanda robinetul de evacuare adecvat (Cod 088010 Ref. 20-30) aferent.

Substanța de curățat pentru oțel inoxidabil este gata de folosire și se aplică manual. Se impune folosirea acesteia pentru aparate, suprafețe și componente metalice care pentru o depozitare pe termen lung necesită protecție demnă de încredere. Spray-ul pentru metal inoxidabil se recomandă în special la prelucrările metalice și în industria auto. Datorită certificării NSF, este recomandat și pentru utilizarea în industria alimentară, la curățarea și întreținerea echipamentelor mari.

- **Nu necesită etichetare.**
- **Se poate utiliza manual.**
- **Certificat NSF pentru domeniul alimentar.**
- **Recomandat pentru reumplerea sticlelor cu pulverizator și a pulverizatoarelor sub presiune.**

Descriere tehnică

Temperatură de depozitare	2 - 35 °C
Punct de fierbere	100 °C
Execuție	Canistră
Culoarea	alb
Forma	lichid
Durabilitatea	GARANT GreenPlus
Valoare pH	11,4
Densitate	0,94 g/cm ³
Conținut	20 l
Serie	GreenPlus
Tip produs	Agent universal de curățare

Accesorii

GARANT GreenPlus Robinet de golire a canistrei potrivit pentru dimensiunea canistrei 20-30 l

088010 20-30