

**HOLEX****Portsculă cu prindere pe con cu orificiu al canalului de răcire, HSK-A 63 A = 120, Ø de strângere D1: 10mm****Date comandă**

Numărul de comandă	304319 10
GTIN	4062406421977
Clasa articolului	32A

**Descriere****Execuție:**

- Cu orificiu pentru cip RFID/Baluff.
- Suprafețele funcționale HSK sunt prelucrate.

**Cu orificii neobturabile ale canalelor de răcire.****Aplicație:**

Pentru fixarea sculelor cu parte de fixare laterală conform DIN 1835 forma B și DIN 6535 forma HB.

**Accesorii opționale:**

Conductă de răcire Cod 309880. Cheie tubulară Cod 309890.

**Notă:**

HSK 40 și 50, forma A și E se livrează direct de la producător.

**Descriere tehnică**

Lungime activă dimensiune A	120 mm
Ø exterior D	35 mm
Ø de prindere D <sub>1</sub>	10 mm
Șurub de strângere de schimb Cod 309900	10
Suport	HSK-A 63 A = 120
Normă pentru suport	ISO 12164-1

Normă pentru suport	DIN 69882-4
Normă pentru suport	DIN 69882-7
Forma	A
Orificiu pentru canalul de răcire	Fără posibilitate de închidere
Calitatea echilibrării G la turația	G 6,3 la 20000 min <sup>-1</sup>
Concentricitate	≤ 3 μm
Strategie de așchiere	HPC
Strategie de așchiere	HSC
Tip produs	Portsculă cu prindere pe con SK

## Accesorii

Șurub de strângere de schimb Pentru mandrină cu Ø de prindere D1 10 mm

309900 10