

## Lanț de ridicat 3 lanțuri, Lungime utilă: 5m



### Date comandă

Numărul de comandă	086437 5
GTIN	2050002049000
Clasa articolului	08Y

### Descriere

#### Execuție:

Lanțuri de ridicat cu sprijin H (autorizat de asociația profesională germană).  
Zală foarte rezistentă pentru susținerea lanțului cu cârlig cu cap tip furcă, cu lanț vopsit negru.

#### Notă:

La cerere se pot livra și alte mărimi, modele (de exemplu, cârlig cu siguranță).

### Descriere tehnică

Lungime utilă	5 m
Ø lanțului	10 mm
Capacitate portantă WLL $\beta = 0^\circ - 45^\circ$	6700 kg
Capacitate portantă WLL $\beta = 45^\circ - 60^\circ$	4750 kg
Tip produs	Lanț de ridicat

