

Lanț de ridicat 3 lanțuri, Lungime utilă: 1 m**Date comandă**

Numărul de comandă

086437 1

GTIN

2050002048973

Clasa articolului

08Y

Descriere**Execuție:**

Lanțuri de ridicat cu sprijin H (autorizat de asociația profesională germană).

Zală foarte rezistentă pentru susținerea lanțului cu cârlig cu cap tip furcă, cu lanț vopsit negru.

Notă:

La cerere se pot livra și alte mărimi, modele (de exemplu, cârlig cu siguranță).

Descriere tehnică

Lungime utilă

1 m

Ø lanțului

10 mm

Capacitate portantă WLL $\beta = 0^\circ - 45^\circ$

6700 kg

Capacitate portantă WLL $\beta = 45^\circ - 60^\circ$

4750 kg

Tip produs

Lanț de ridicat

