

Lanț de ridicat 3 lanțuri, Lungime utilă: 3m**Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 086437 3 |
| GTIN | 2050002048980 |
| Clasa articolului | 08Y |

Descriere**Execuție:**

Lanțuri de ridicat cu sprijin H (autorizat de asociația profesională germană).
Zală foarte rezistentă pentru susținerea lanțului cu cârlig cu cap tip furcă, cu lanț vopsit negru.

Notă:

La cerere se pot livra și alte mărimi, modele (de exemplu, cârlig cu siguranță).

Descriere tehnică

| | |
|---|-----------------|
| Lungime utilă | 3 m |
| Ø lanțului | 10 mm |
| Capacitate portantă WLL $\beta = 0^\circ - 45^\circ$ | 6700 kg |
| Capacitate portantă WLL $\beta = 45^\circ - 60^\circ$ | 4750 kg |
| Tip produs | Lanț de ridicat |

