

**Garant****Fixarea șuruburilor 2GP22, Conținut: 50ml****Date comandă**

Numărul de comandă	088060 50
GTIN	4062406422790
Clasa articolului	01K

**Descriere****Execuție:**

Utilizarea de adeziv pentru fixarea șuruburilor împiedică desfacerea și decuplarea accidentală a asamblărilor filetate. Adezivii anaerobi pentru fixarea șuruburilor, cu o singură componentă, sunt recomandați pentru toate tipurile și formele de fileturi. Asamblările filetate sunt etanșate. Griparea este împiedicată în mod fiabil.

Tip **2GP22** cu rezistență scăzută. Vâscozitate medie. Ideal pentru îmbinări filetate ușor de demontat. Pentru asigurarea șuruburilor cu filet cu pas fin.

**Aplicație:**

**Rezistență scăzută** – Desfacerea este posibilă cu scule normale. **Rezistență medie** – Desfacerea este încă posibilă cu scule normale. **Rezistență superioară** – Desfacerea este posibilă numai cu scule speciale sau prin încălzire (>150 °C).

**Notă:**

Materialul de prelucrat trebuie curățat în prealabil cu substanța de curățat Cod 088004.

**Descriere tehnică**

Moment de rupere minim	5,5 - 11,5 Nm
Temperatură de depozitare	5 - 23 °C

Pentru mărimea de filet M până la	M36
Rezistența manuală după	5 - 10 min
Rezistența la funcționare conform	3 - 6 h
Intervalul de temperatură	-55 - 180 °C
Vâscozitate dinamică	800 - 1500 mPas
recomandat pentru material	Metal
Valabilitate de la data producției	24 lună
Bază chimică	metacrilat
Caracteristici	fluorescent la radiație UV
Caracteristici	etanș
Densitate	1,08 g/cm <sup>3</sup>
Punct de aprindere	100 °C
Clasă de rezistență	rezistență scăzută
recomandat pentru domeniu de utilizare	Fixarea șuruburilor
recomandat pentru domeniu de utilizare	Material pentru etanșarea fileturilor
recomandat pentru domeniu de utilizare	Domeniu de utilizare universal
Culoarea	violet
Forma	lichid
Pentru tip filet	Filet cu pas fin
Cantitate de umplere	50 ml
Durabilitatea	GARANT GreenPlus
Serie	GreenPlus
Tip produs	Fixarea șuruburilor