

Garant**Fixarea șuruburilor 2GP90, Conținut: 50ml****Date comandă**

Numărul de comandă	088063 50
GTIN	4062406423452
Clasa articolului	01K

Descriere**Execuție:**

Utilizarea de adeziv pentru fixarea șuruburilor împiedică desfacerea și decuplarea accidentală a asamblărilor filetate. Adezivii anaerobi pentru fixarea șuruburilor, cu o singură componentă, sunt recomandați pentru toate tipurile și formele de fileturi. Asamblările filetate sunt etanșate. Griparea este împiedicată în mod fiabil.

Tip **2GP90** cu rezistență medie. Etanșare fiabilă a carcaselor turnate și a sudurilor. Și pentru asigurarea și fixarea ulterioară a șuruburilor mici și pieselor cilindrice.

Aplicație:

Rezistență scăzută – Desfacerea este posibilă cu scule normale. **Rezistență medie** – Desfacerea este încă posibilă cu scule normale. **Rezistență superioară** – Desfacerea este posibilă numai cu scule speciale sau prin încălzire (>150 °C).

Notă:

Materialul de prelucrat trebuie curățat în prealabil cu substanța de curățat Cod 088004.

Descriere tehnică

Bază chimică	metacrilat
recomandat pentru material	Metal

Moment de rupere minim	10 - 15 Nm
Valabilitate de la data producției	24 lună
Caracteristici	etanș
Caracteristici	fluorescent la radiație UV
Rezistența la funcționare conform	5 - 8 h
Intervalul de temperatură	-55 - 180 °C
Forma	lichid
Punct de aprindere	100 °C
Temperatură de depozitare	5 - 23 °C
Densitate	1,08 g/cm ³
Vâscozitate dinamică	10 - 20 mPas
Pentru mărirea de filet M până la	M6
Rezistența manuală după	40 - 60 min
Culoarea	verde
recomandat pentru domeniu de utilizare	Domeniu de utilizare universal
recomandat pentru domeniu de utilizare	Fixarea șuruburilor
recomandat pentru domeniu de utilizare	Material pentru etanșarea fileturilor
recomandat pentru domeniu de utilizare	îmbinări filetate premontate
Clasă de rezistență	rezistență medie
Cantitate de umplere	50 ml
Durabilitatea	GARANT GreenPlus
Serie	GreenPlus
Tip produs	Fixarea șuruburilor