

Garant GREENPLUS

**Agenți de etanșare pentru filete 5GP77, Conținut: 50ml****Date comandă**

Numărul de comandă	088066 50
GTIN	4062406423513
Clasa articolului	01K

**Descriere****Execuție:**

Agenții de etanșare pentru filete împiedică scurgerile mediilor gazoase și lichide. Utilizările tipice ale agenților de etanșare pentru filete sunt, printre altele, etanșarea filetelor metalice conice și a pieselor de conectare.

Tip **5GP77**. Etanșează îmbinările filetate de țevi conice/cilindrice de până la R3 inch, de ex., sistemele de conducte de gaz. Rezistent la căldură.

**Notă:**

Materialul de prelucrat trebuie curățat în prealabil cu substanța de curățat Cod 088004.

**Descriere tehnică**

Densitate	1,09 g/cm <sup>3</sup>
Clasă de rezistență	rezistență superioară
Pentru mărimea de filet M până la	M80
Rezistența manuală după	5 - 15 min
Culoarea	galben
Caracteristici	fluorescent la radiație UV

Caracteristici	fără marcare
Temperatură de depozitare	5 - 23 °C
Pentru mărimea de filet în inch	3 inch
Cantitate de umplere	50 ml
Punct de aprindere	100 °C
Rezistența la funcționare conform	3 - 6 h
Moment de rupere minim	20 - 30 Nm
Forma	lichid
Demontare	cu sculă normală
Bază chimică	Ester de metacrilat
Joc maxim	0,35 mm
recomandat pentru domeniu de utilizare	Etanșare pentru țevi
recomandat pentru domeniu de utilizare	Filet de țevă
Intervalul de temperatură	-55 - 180 °C
Vâscozitate dinamică	20000 - 40000 mPas
Valabilitate de la data producției	24 lună
recomandat pentru material	Metal
Durabilitatea	GARANT GreenPlus
Serie	GreenPlus
Tip produs	Substanță de etanșare