

Garant GREENPLUS

Agenți de etanșare pentru suprafețe 5GP74, Conținut: 250ml**Date comandă**

Numărul de comandă	088067 250
GTIN	4062406423544
Clasa articolului	01K

Descriere**Execuție:**

Material de etanșare care, în absența contactului cu aerul, se întărește între suprafețele metalice strânse.

Tip **5GP74**. Pentru etanșarea flanșelor și suprafețelor. Se întărește rapid, formând o peliculă ușor flexibilă de substanță de etanșare.

Notă:

Materialul de prelucrat trebuie curățat în prealabil cu substanța de curățat Cod 088004.

Descriere tehnică

Moment de rupere minim	10 - 20 Nm
recomandat pentru material	Metal
Caracteristici	fluorescent la radiație UV
Caracteristici	rezistență la apă
Cantitate de umplere	250 ml
Intervalul de temperatură	-55 - 180 °C

Demontare	cu sculă normală
Forma	lichid
Punct de aprindere	100 °C
Rezistența la funcționare conform	3 - 6 h
Vâscozitate dinamică	23000 - 35000 mPas
recomandat pentru domeniu de utilizare	Îmbinare cu flanșă
recomandat pentru domeniu de utilizare	Etanșare de suprafață
Culoarea	portocaliu
Rezistența manuală după	5 - 20 min
Bază chimică	metacrilat anaerob
Joc maxim	0,25 mm
Valabilitate de la data producției	24 lună
Densitate	1,09 g/cm ³
Temperatură de depozitare	5 - 23 °C
Clasă de rezistență	rezistență medie
Durabilitatea	GARANT GreenPlus
Serie	GreenPlus
Tip produs	Substanță de etanșare