



Polizor unghiular pneumatic, Tip: 7550-A



Date comandă

Numărul de comandă	079314 7550-A
GTIN	015451748425
Clasa articolului	03R

Descriere

Execuție:

Polizor unghiular **compact** și **performant** cu mare durabilitate la aplicații dificile, cu intervale de întreținere de până la 1000 ore. Mâner ergonomic și cu amortizare a vibrațiilor. Apărătoare reglabilă fără cheie. **Filet cilindric exterior M14.**

Descriere tehnică

Zgomot de lucru	85 dB(A)
Ø maxim al discurilor	125 mm
Vibrație maximă conform EN	7 m/s ²
Racord filetat	BSP
Debit maxim de aer necesar	1134 l/min
Turație maximă	12000 min ⁻¹
Racord de aer comprimat	1/4 inch
Denumirea producătorului	7550-A
Putere de ieșire	840 W
Dimensiune recomandată a furtunului (Ø interior)	10 mm

Greutate	1,6 kg
Tip produs	Polizor unghiular