

**Cuplă rapidă Cu filet exterior, Racord filet exterior: 3/8inch****Date comandă**

Numărul de comandă	080170 3/8
GTIN	4062406522513
Clasa articolului	02A

Descriere**Execuție:**

Cuple cu închidere rapidă NW 7,2. Debit 1000 l/min (aer). Material alamă (lustruit). Presiune de exploatare: PN 35 bar / temperatură: -20 °C până la +100 °C.

Descriere tehnică

Racord filet exterior	3/8 inch
Valoare debit	1000 l/min
Presiune maximă de lucru	35 bar
Tip produs	Cuplaj