

Lanț de ridicat 4 lanțuri, Lungime utilă: A5m



Date comandă

Numărul de comandă	086447 A5
GTIN	2050002049222
Clasa articolului	08Y

Descriere

Execuție:

Lanțuri de ridicat cu sprijin H (autorizat de asociația profesională germană).

Zală foarte rezistentă pentru susținerea lanțului cu cârlig cu cap tip furcă, cu lanț vopsit negru.

Lanțuri de ridicat **care pot fi scurtate**. Lungimea lanțului poate fi redusă prin cârligul de scurtare cu cap tip furcă.

Notă:

La cerere se pot livra și alte mărimi, modele (de exemplu, cârlig cu siguranță).

Descriere tehnică

Lungime utilă	5 m
Ø lanțului	10 mm
Capacitate portantă WLL $\beta = 0^\circ - 45^\circ$	6700 kg
Capacitate portantă WLL $\beta = 45^\circ - 60^\circ$	4750 kg
Tip produs	Lanț de ridicat

