

**Set de nipluri cu filet exterior 10 buc., Racord filet exterior: 3/8inch****Date comandă**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 080174 3/8    |
| GTIN               | 4062406522568 |
| Clasa articolului  | 02A           |

**Descriere****Execuție:**

Cuplaje cu închidere rapidă NW 7,2. Debit 1000 l/min (aer). Material alamă (lustruit). Presiune de lucru: PN 35 bar / Temperatură: -20 °C până la +100 °C.

**Descriere tehnică**

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Număr de piese              | 10       |
| Filet interior de racordare | 3/8 inch |
| Tip produs                  | Niplu    |