

**Portsculă cu prindere SK Forma AD, SK 50 A = 130, Ø de strângere D1: 6mm****Date comandă**

Numărul de comandă	300347 6
GTIN	4062406420956
Clasa articolului	32A

Descriere**Execuție:**

Cu gaură pentru cip Baluff/cip RFID.

Toate cozile sablate fin cu perle de sticlă. Calitatea echilibrării G 6,3 / 18000 min⁻¹.

Aplicație:

Pentru prinderea sculelor cu parte de fixare laterală conform DIN 1835 B și DIN 6535 HB.

Accesorii opționale:

Șurub de tragere (AB) Cod 308600 – 308806, chei de strângere pentru șuruburi de tragere Cod 308820 – 308835.

Descriere tehnică

Ø de prindere D ₁	6 mm
Lungime activă dimensiune A	130 mm
Șurub de strângere de schimb Cod 309900	6
Ø exterior D	25 mm
Suport	SK 50 A = 130
Standard	DIN 6359
Normă pentru suport	ISO 7388-1
Forma	AD
Calitatea echilibrării G la turația	G 6,3 la 18000 min ⁻¹

Concentricitate	≤ 3 μm
Strategie de aşchiere	HPC
Tip produs	Portsculă cu prindere pe con SK

Accesorii

Șurub de strângere de schimb Pentru mandrină cu Ø de prindere D1 6 mm	309900 6
---	----------