

**Portsculă cu prindere SK Forma AD, SK 40 A = 130, Ø de strângere D1: 25mm****Date comandă**

Numărul de comandă	300267 25
GTIN	4062406420932
Clasa articolului	32A

**Descriere****Execuție:**

Cu gaură pentru cip Baluff/cip RFID.

Toate cozile sablate fin cu perle de sticlă. Calitatea echilibrării G 6,3 / 18000 min<sup>-1</sup>.

**Aplicație:**

Pentru prinderea sculelor cu parte de fixare laterală conform DIN 1835 B și DIN 6535 HB.

**Accesorii opționale:**

Șurub de tragere (AB) Cod 308600 – 308806, chei de strângere pentru șuruburi de tragere Cod 308820 – 308835.

**Descriere tehnică**

Ø de prindere D <sub>1</sub>	25 mm
Șurub de strângere de schimb Cod 309900	25
Ø exterior D	65 mm
Lungime activă dimensiune A	130 mm
Suport	SK 40 A = 130
Standard	DIN 6359
Normă pentru suport	ISO 7388-1
Forma	AD
Calitatea echilibrării G la turația	G 6,3 la 18000 min <sup>-1</sup>

Concentricitate	≤ 3 μm
Strategie de aşchiere	HPC
Tip produs	Portsculă cu prindere pe con SK

---

## Accesorii

Șurub de strângere de schimb Pentru mandrină cu Ø de prindere D1 25 mm	309900 25
--	-----------