



Set furtunuri din PU High Vis cu cuplaj de siguranță eSafe Ø 8×12 mm, Lungimea utilă a furtunului: 10m



Date comandă

Numărul de comandă	080246 10
GTIN	7391390442185
Clasa articolului	08A

Descriere

Execuție:

Furtun PU foarte ușor, flexibil și rezistent la abraziune, cu forță bună de retragere.
Kit furtun în verde signal (cu vizibilitate ridicată).

Livrare:

Inclusiv cuplaj rapid de **siguranță** din oțel și niplu din oțel.

Descriere tehnică

Presiune maximă de lucru	16 bar
Ø interior al furtunului	8 mm
Ø exterior al furtunului	12 mm
Lungimea utilă a furtunului	10 m
Culoarea	verde
Racord niplu	1/4 inch
Tip produs	Furtun

Accesorii

Cuplaj de siguranță
inch

Filet exterior Racord filet exterior 1/2
080285 1/2

Niplu cu filet exterior
inch

Set de 5 piese Racord filet exterior 1/2
080290 1/2