

**Magnet plat fără filet, Ferită, Ø: 25mm****Date comandă**

Numărul de comandă	085910 25
GTIN	2050000965050
Clasa articolului	08Q

**Descriere****Execuție:**

Magnet plat ecranat cu miez magnetic din **ferită dură**.

- **Suprafață galvanizată.**
- **Rezistent la temperaturi înalte de până la maxim 120 °C.**

**Aplicație:**

Pentru prindere, montare, încorporare prin presare / lipire și fixare / ținere.

**Descriere tehnică**

Înălțime	7 mm
Forță de fixare nominală	40 N
Greutate	19 g
Rezistență maximă la temperaturi	120 °C
Ø	25 mm
Materialul miezului magnetic	Ferită
Tip produs	Magnet plat