



Știft de gravare pneumatic DynaPen®, Tip: 10844



Date comandă

Numărul de comandă	079708 10844
GTIN	616026108448
Clasa articolului	03R

Descriere

Execuție:

Știft pneumatic DynaPen de mărimea unui creion, cu **set de accesorii (bucșă elastică 1/8 inch)**. Datorită mișcării pulsatorii (cursă 0,018 mm), **posibilitățile de utilizare sunt nenumărate**, de ex., la gravare, inscripționare, lucrări simple de curățare și de pilire, debavurare etc.

Livrare:

Inclusiv furtun racord 1,4 m, 1 pilă și cheie hexagonală.

Notă:

Pentru pile mini diamantate consultați Cod 529420.

Descriere tehnică

Racord de aer comprimat	1/4 inch
Lungime	108 mm
Denumirea producătorului	Kit DynaPen
Greutate	0,26 kg
Racord filetat	NPT
Ø	23 mm
Vibrație maximă conform EN	8 m/s ²
Frecvența percuție	233 Hz
Zgomot de lucru	79 dB(A)

Debit maxim de aer necesar	28,2 l/min
Tip produs	Știft de gravare

Accesorii

Mini-pilă diamantată Granulație D126 (medie) Universal Tip 1	529420 1
Mini-pilă diamantată Granulație D126 (medie) Universal Tip 1K	529420 1K
Mini-pilă diamantată Granulație D126 (medie) Universal Tip 4	529420 4