

Magnet plat cu filet interior, Ferită, Ø: 16mm**Date comandă**

Numărul de comandă	085915 16
GTIN	2050000965005
Clasa articolului	08Q

Descriere**Execuție:**

- **Magnet plat ecranat din ferită dură cu bucășă filetată.**
- **Suprafață galvanizată.**
- **Rezistent la temperaturi înalte de până la maxim 120 °C.**

Aplicație:

Pentru fixare, montare, încorporare prin înșurubare.

Notă:

Cârlige cu înșurubare cu filet exterior la Cod 085921.

Descriere tehnică

Rezistență maximă la temperaturi	120 °C
Materialul suprafeței	galvanizat
Filet	M3 mm
Înălțime	4,5 mm
Forță de fixare nominală	18 N
Ø	16 mm
Greutate	6 g
Bucașă filetată	da
Înălțime cu filet	11,5 mm

Materialul miezului magnetic	Ferită
Tip produs	Magnet plat

Accesorii

Set de cârlige cu înșurubare cu filet exterior 10 buc. Filet M3	085921 M3
---	-----------