

Magnet plat fără filet, Ferită, Ø: 32mm**Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 085910 32 |
| GTIN | 2050000965067 |
| Clasa articolului | 08Q |

Descriere**Execuție:**

Magnet plat ecranat cu miez magnetic din **ferită dură**.

- **Suprafață galvanizată.**
- **Rezistent la temperaturi înalte de până la maxim 120 °C.**

Aplicație:

Pentru prindere, montare, încorporare prin presare / lipire și fixare / ținere.

Descriere tehnică

| | |
|----------------------------------|-------------|
| Rezistență maximă la temperaturi | 120 °C |
| Forță de fixare nominală | 80 N |
| Ø | 32 mm |
| Greutate | 30 g |
| Înălțime | 7 mm |
| Materialul miezului magnetic | Ferită |
| Tip produs | Magnet plat |