

Magnet plat fără filet, SmCo₅, Ø: 8mm**Date comandă**

Numărul de comandă	085920 8
GTIN	2050000964893
Clasa articolului	08Q

Descriere**Execuție:**

- **Rezistent la temperaturi înalte de până la maxim 200 °C.**
- **Suprafață galvanizată, miez magnetic din samariu-cobalt (SmCo₅).**
- **Magnet plat ecranat cu forță de prindere de 3 până la 6 ori mai mare în comparație cu magneții feritici.**

Aplicație:

Pentru prindere, montare, încorporare prin presare, lipire sau turnare.

Descriere tehnică

Ø	8 mm
Rezistență maximă la temperaturi	200 °C
Greutate	1,5 g
Materialul suprafeței	galvanizat
Înălțime	4,5 mm
Forță de fixare nominală	11 N
Materialul miezului magnetic	SmCo ₅
Tip produs	Magnet plat

