

**Garant****SNHX 1207 pe dreapta, Tip: UNI****Date comandă**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 218625 UNI    |
| GTIN               | 4062406538125 |
| Clasa articolului  | 21A           |

**Descriere****Notă:**

Valori de referință pentru  $a_e$  max.

Pentru prelucrarea unei baze plate a canalului, trebuie să se monteze pe suport plăcuțe pe stânga și pe dreapta. Pe partea orientată cu spatele la coadă se montează plăcuțele pe stânga.

**Descriere tehnică**

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| Categorie                     | HB7835    |
| Lățimea teșiturii             | 0,25 mm   |
| Tip                           | UNI       |
| Cod ISO Plăcuță amovibilă     | SNHX 1207 |
| Materialul sculei             | Carbura   |
| Grosimea plăcii               | 7 mm      |
| Pentru lățimea fantei $a_p$   | 12; 16 mm |
| Numărul de schimbări / tășuri | 4         |

Tip produs

Plăcuță amovibilă pentru frezare