

REGO-FIX▲**Insertie filetată pentru buçe elastice tip ER Siguranță secuRgrip la deschidere, pentru Ø de strângere d: 10mm****Date comandă**

Numărul de comandă	309426 10
GTIN	2050002050099
Clasa articolului	33B

Descriere**Execuție:**

Bucșele elastice cu secuRgrip® prezintă în alezajul de prindere un contur similar filetului. Datorită folosirii insertiei filetate în suprafața HB (Weldon) șlefuită a frezei, combinația freză + insertie filetată poate fi înfiletată în bucșa elastică, împiedicând astfel o extragere a sculei.

Insertie filetată din metal, acoperire în strat de TiN.

Descriere:

La prelucrarea pieselor scumpe, aveți la dispoziție o singură încercare pentru o execuție corectă. Modificările de lungime ca urmare a extragerii sculelor pot duce la distrugerii ale pieselor. Bucșele elastice ER oferă la frezare o siguranță maximă de deschidere.

Avantaj:

- **Lucrări sigure – 100% siguranță la deschidere a sculei.**
- **Durabilitate mai lungă.**
- **Efect de amortizare a vibrațiilor la bucșa elastică.**
- **Flexibilitate totală datorită sistemului cu bucșe elastice ER.**
- **Manevrare intuitivă, nu este necesară nicio modificare la mandrina pentru bucșe elastice.**

Aplicație:

Cu sistemul secuRgrip®, o mandrină obișnuită pentru bucșe elastice devine un universal cu siguranță la deschidere, care păstrează avantajele sistemului flexibil cu bucșe elastice ER.

Adaptat pentru:

Bucșe elastice secuRgrip® Cod 309422 și 309423.

Notă:

Cuprinde doar diametrul nominal. Atenție la fixarea corectă în mandrină: când utilizați, de exemplu, în mandrine de prindere ultracurte, scoateți șaiba de compensare a lungimii din partea inferioară a bușei elastice, dacă este necesar.

Descriere tehnică

Ø nominal de strângere d	10 mm
Standard	ISO 15488-B
Concentricitate	≤ 5 μm
Tip	cu siguranță la extragere
Tip produs	Bușă elastică