

Garant

Prelungitor pentru portsculă cu strângere rapidă 4,5° fără șurub de reglare pe lungime, L = 210 mm, Ø d / Ø D1: 20/8mm

**Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 302413 20/8 |
| GTIN | 4062406544805 |
| Clasa articolului | 31A |

Descriere**Execuție:**

Găurit pentru alimentarea interioară cu lichid pentru răcire (RI).

Fără șurub de reglare pe lungime, **mediu**.

Aplicație:

Pentru utilizarea în mandrina cu strângere rapidă, în mandrina hidraulică și în mandrina ER.

Notă:

Turație maximă admisă 8000 min⁻¹.

Descriere tehnică

| | |
|----------------------------|-------------|
| Ø cozii d | 20 mm |
| Ø găurii D ₁ | 8 mm |
| Ø D ₂ | 14 mm |
| Lungimea totală L | 210 mm |
| Caracteristici nume produs | L = 210 mm |
| Tip produs | Prelungitor |