



Lampă de suprafață cu LED 360°, cu funcție de dimare CAS, Tip: AREA-10



Date comandă

Numărul de comandă	081243 AREA-10
GTIN	5708997361030
Clasa articolului	07A

Descriere

Execuție:

Cordless Alliance System (CAS) este un sistem cu acumulator, compatibil cu produsele mărcilor de scule electrice de top.

Lampă ultraperformantă de suprafață, cu acumulator, cu LED, cu iluminat omogen și fără efect de orbire. Carcasa de plastic robustă și rezistentă la șocuri a lămpii este perfectă pentru toate mediile de lucru. Este posibil montajul pe stativul SCANGRIP®.

- **Unghi al fascicului, la alegere, de 360° sau de 180°.**
- **Dimabil în cinci trepte de intensitate.**
- **Controlul iluminatului prin bluetooth permite pornirea/oprirea a până la patru lămpi și posibilitate de folosire în cinci trepte de intensitate pentru adaptare la sarcina de lucru.**
- **Pentru utilizarea cu set de acumulatori CAS de 12 V/18 V sau cu conectare directă la sursa de tensiune SCANGRIP® (accesoriu).**

Funcționare:

IP65: Protecție la jet de apă din toate direcțiile și protecție la pătrunderea de praf (etanșeitate la praf) precum și protecție completă la atingere.

Livrare:

Lămpile sunt livrate fără acumulator și fără încărcător.

Notă:

Acumulatorii, încărcătoarele și alimentatoarele recomandate pentru alimentarea cu curent prin cablu le puteți găsi la Cod 081246 – 081249.

Clasă de protecție IP: IP 65

Flux luminos: 1000 - 10000 lm

Număr de acumulatoare incluse: 0

Tip acumulator: Litiu-Ion

Tensiunea acumulatorului: 12 V

Tensiunea acumulatorului: 18 V

Lungimea totală: 198 mm

Descriere tehnică

Flux luminos	1000 - 10000 lm
Înălțimea totală	380 mm
Lungimea totală	198 mm
Tip acumulator	Litiu-Ion
Clasă de protecție IP	IP 65
Număr de acumuloare incluse	0
Lățimea totală	198 mm
Tensiunea acumulatorului	12 V
Tensiunea acumulatorului	18 V
Denumirea producătorului	AREA 10 CAS
Tip produs	Lampă de suprafață