

**Cheie inelară, Deschiderea cheii: 27mm****Date comandă**

Numărul de comandă	613800 27
GTIN	4013288218865
Clasa articolului	63F

**Descriere****Execuție:**

Forjat în matriță. Cu deschidere cu toleranță restrânsă a cheii.

Deosebit de potrivit pentru spațiile înguste. Combinația dintre falca pivotantă la 7,5° și geometria dodecagonală dublează punctele de fixare. Unghiul mic de întoarcere în falcă prinde șurubul la fiecare 15°.

**Standard:**

**DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738**

**Material:**

Oțel crom-molibden, cromat mat.

**Notă:**

**ATENȚIE!**

Există, de asemenea, o alternativă de la GARANT pentru acest produs!

Număr recomandat de produs: 613600

**Descriere tehnică**

Deschiderea cheii	27 mm
Înălțime maximă cioc h1	13 mm
Înălțime maximă inel h <sub>2 max</sub>	18 mm
Dimensiuni deschidere chei	metric
Lungime cheie L	300 mm
Denumirea producătorului	6003 Joker
Standard	DIN 3113 A

Standard	ISO 3318
Standard	ISO 7738
Proces producție	forjat în matriță
Material	Oțel crom-molibden
Suprafață	cromat mat
Tip produs	Cheie reglabilă